

KERN**Wagi do zliczania, typ CIB, maksymalny zakres ważenia: 6kg**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	479541 6
GTIN	4045761214897
Klasa artykułu	47D

Opis

Wykonanie:

- **Dokładna waga do zliczania z automatyczną optymalizacją odniesienia (poprawia w sposób stopniowy średnią wartość masy części).**
- **Proces zliczania może być wspomagany sygnałem optycznym i/lub dźwiękowym.**
- **Trzy wyświetlacze do odczytu wskazania masy, masy odniesienia oraz łącznej liczby sztuk.**
- **Pamięć do sumowania ilości i masy całkowitej identycznych części.**
- **Możliwość wyboru referencyjnej ilości lub masy.**
- **Możliwość przełączania na zasilanie z sieci lub z baterii.**
- **Program kalibracyjny CAL: Do ustawiania dokładności (konieczny zewnętrzny obciążnik kalibracyjny – dostępny na zamówienie).**
- **Przełączanie wskazań ze sztuk na jednostki masy.**
- **Wyświetlacz ważenia kontrolnego: Urządzenie generuje sygnał akustyczny lub optyczny, gdy wyniki ważenia wykraczają poza wstępnie ustaloną wartość graniczną.**

w dostawie::

Adaptory sieciowe 230 V/50 Hz, akumulator, pokrowiec.

Kalibracja: K2

odczyt: 0,5 g

powtarzalność: 0,5 g

liniowość: ± 1 g

czas narastania sygnału: 2 s

min. masa sztuki: 2 g

wymiary szalki: 315×215 mm

Opis techniczny

min. masa sztuki	2 g
powtarzalność	0,5 g
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
maks. zakres ważenia	6 kg
głębokość	330 mm
szerokość	350 mm
Numer UN	2800
napięcie znamionowe	240 V
liniowość	±1 g
masa netto	3,6 kg
wymiary szalki	315×215 mm
odczyt	0,5 g
wysokość	120 mm
czas narastania sygnału	2 s
Kalibracja	K2
Rodzaj produktu	Waga do zliczania

Usługi

Kalibracja DAkkSWaga maksymalny zakres ważenia 50	027710 50
Kalibracjawag maks. zakres ważenia 50 kg	027700 50
Znakowanieopis laserowy Typ	018940