

Garant**DCMT 070202, Gatunek: HB7315-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260351 HB7315-1
GTIN	4062406769857
Klasa artykułu	21G

Opis

DC.T 070202 HB7315-1 Gatunek: HB7315-1

Łamacz wiórów: AF

tolerancja: G

głębokość skrawania a_p : 0,05 - 0,6 mmposuw f : 0,03 - 0,1 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 120 - 600 m/min**Opis techniczny**

Zastosowanie główne	N
tolerancja	G
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DC.T 070202
Łamacz wiórów	AF
promień naroża	0,2 mm
Gatunek	HB7315-1
posuw f	0,03 - 0,1 mm/obr,

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
głębokość skrawania a_p	0,05 - 0,6 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 600 m/min
Warunki skrawania	ciągły
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia