

Garant**DC.T 070204, Gatunek: HB7315-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260353 HB7315-1
GTIN	4062406769956
Klasa artykułu	21G

Opis

DC.T 070204 HB7315-1 Gatunek: HB7315-1

Łamacz wiórów: AF

tolerancja: G

głębokość skrawania a_p : 0,05 - 0,6 mmposuw f : 0,03 - 0,1 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 120 - 600 m/min**Opis techniczny**

Zastosowanie główne	N
Warunki skrawania	ciągły
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 600 m/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
tolerancja	G
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DC.T 070204
głębokość skrawania a_p	0,05 - 0,6 mm

Gatunek	HB7315-1
posuw f	0,03 - 0,1 mm/obr,
promień naroża	0,4 mm
Łamacz wiórów	AF
Rodzaj produktu	Wymienna płytką skrawająca do toczenia