

Garant**VCMT 160402, Gatunki: HU7315-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	261370 HU7315-1
GTIN	4062406770044
Klasa artykułu	21G

Opis

VC.T 160402 HU7315-1 Gatunek: HU7315-1

Łamacz wiórów: AF

tolerancja: G

głębokość skrawania a_p : 0,05 - 1,5 mmposuw f : 0,03 - 0,25 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 50 - 600 m/min

Opis techniczny

Zastosowanie główne	N
promień naroża	0,2 mm
tolerancja	G
powłoka	bez powłoki
głębokość skrawania a_p	0,05 - 1,5 mm
Warunki skrawania	ciągły
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca

Gatunek	HU7315-1
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	50 - 600 m/min
Łamacz wiórów	AF
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VC.T 160402
posuw f	0,03 - 0,25 mm/obr,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia