

Garant**ZCMX 10T304, Gatunek: HBZ140**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	268433 HBZ140
GTIN	4062406770136
Klasa artykułu	21K

Opis

Wykonanie:

Uniwersalny substrat średnioziarnisty z powłoką PVD. Numer jeden, gdy chodzi o toczenie i wiercenie.

Opis techniczny

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Posuw wiercenia	0,03 - 0,12 mm
liczba wymian/ostrzy	2
głębokość skrawania a_p	0,4 - 2 mm
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	ZCMX 10T304
Posuw toczenia	0,1 - 0,3 mm
Gatunek	HBZ140
promień naroża	0,4 mm

Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	50 - 190 m/min
Zastosowanie główne	M
pasuje do \varnothing narzędzia D_c	20 mm
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia