

Garant**ZCMX 10T304, Gatunek: HBZ035**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	268433 HBZ035
GTIN	4062406770112
Klasa artykułu	21E

Opis

Wykonanie:

Uniwersalny substrat średnioziarnisty z powłoką PVD. Numer jeden, gdy chodzi o toczenie i wiercenie.

pasuje do \varnothing narzędzia D_c : 20 mm

Gatunek: HBZ035

głębokość skrawania a_p : 0,4 - 2 mm

Posuw przy toczeniu: 0,1 - 0,3 mm

Posuw przy wierceniu: 0,03 - 0,12 mm

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 50 - 190 m/min

Opis techniczny

Gatunek	HBZ035
głębokość skrawania a_p	0,4 - 2 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	50 - 190 m/min
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Posuw przy toczeniu	0,1 - 0,3 mm

promień naroża	0,4 mm
Zastosowanie główne	P
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	ZCMX 10T304
Posuw przy wierceniu	0,03 - 0,12 mm
pasuje do Ø narzędzia D _c	20 mm
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia