

Garant**ZCMX 10T304, Gatunek: HBZ120****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	268433 HBZ120
GTIN	4062406770129
Klasa artykułu	21E

Opis

ZCMX 10T304 HBZ120 Gatunek: HBZ120

głębokość skrawania a_p : 0,4 - 2 mm

Posuw przy toczeniu: 0,1 - 0,3 mm

Posuw przy wierceniu: 0,03 - 0,12 mm

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 90 - 200 m/min**Opis techniczny**

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	ZCMX 10T304
Warunki skrawania	ciągły
promień naroża	0,4 mm
Posuw przy toczeniu	0,1 - 0,3 mm
Posuw przy wierceniu	0,03 - 0,12 mm
Gatunek	HBZ120
głębokość skrawania a_p	0,4 - 2 mm

Zastosowanie główne	M
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	90 - 200 m/min
pasuje do \varnothing narzędzia D_c	20 mm
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia