

Garant**ZCMX 130404, Gatunek: HBZ030**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	268443 HBZ030
GTIN	4062406770150
Klasa artykułu	21E

Opis

Wykonanie:

Twardy substrat zapewnia wysoką trwałość przy cienkiej powłoce CVD. Nadaje się szczególnie do toczenia poprzecznego i wzdłużnego.

pasuje do \varnothing narzędzia D_c : 25 mm

Gatunek: HBZ030

głębokość skrawania a_p : 0,4 - 2 mm

Posuw przy toczeniu: 0,1 - 0,3 mm

Posuw przy wierceniu: 0,03 - 0,12 mm

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 70 - 200 m/min

Opis techniczny

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	ZCMX 130404
Posuw przy wierceniu	0,03 - 0,12 mm
Gatunek	HBZ030
Warunki skrawania	ciągły
Posuw przy toczeniu	0,1 - 0,3 mm

głębokość skrawania a_p	0,4 - 2 mm
promień naroża	0,4 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 200 m/min
Zastosowanie główne	P
pasuje do \varnothing narzędzia D_c	25 mm
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia