

Garant
**Przecinak eco, neutralne, wysokość miecza h5 / szerokość skrawania W:
19/3mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	273781 19/3
GTIN	4062406769901
Klasa artykułu	21W

Opis
Zastosowanie:

W połączeniu z płytkami do przecinania nr 273656 – 273670.

Pasuje do :

Uchwyty nr 273984 – 273994 lub 319132 – 319133 (uchwyty VDI).

Ważne:

Klucz montażowy nr 279940 wielk. 1-3 należy zamawiać oddzielnie.

wskazówka:

Od głębokości wcinania 19,5 mm (do szerokości skrawania 3 mm) lub od głębokości wcinania 24,5 mm (od szerokości skrawania 4 mm) drugie ostrze ma kontakt z obrabianym elementem. Może przy tym dojść do tworzenia się rowków. W razie potrzeby stosować jednoostrzowe płytki skrawające nr 273656 – 273670.

możliwość wcinania osiowego: nie

do maks. \varnothing obrabianego przedmiotu: 40 mm

długość całkowita $L_{\text{całk.}}$: 96 mm

Opis techniczny

długość całkowita $L_{\text{całk.}}$	96 mm
Szerokość skrawania W	3 mm
do maks. \varnothing obrabianego przedmiotu	40 mm
wysokość przecinaka h_5	19 mm
rodzaj zastosowania	neutralne
chłodzenie wewnętrzne	nie

Klucz systemowy	tak
możliwość wcinania osiowego	nie
Rodzaj produktu	Przecinaki