


**3M Roloc™****Włókninowa tarcza ścierna do wykańczania (CER) PN-DR, Ø 50,8 mm,  
porównanie ziarnistości: 180****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	554068 180
GTIN	638060893012
Klasa artykułu	53M

**Opis****Wykonanie:**

Uniwersalna i wydajna **włóknina nylonowa** w połączeniu z **ziarnem ceramicznym o precyzyjnym kształcie (CER)** zapewniają wysoki ścier i długą trwałość.

**Zastosowanie:**

Do czyszczenia, odtłuszczania, matowania powierzchni metalowych.

zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1 %

maksymalna prędkość obrotowa: 23000 min<sup>-1</sup>

ziarnistość: Priemoné

wersja: A medium

**Opis techniczny**

ziarnistość	Priemoné
wersja	A medium
porównanie ziarnistości	180
oznaczenie ziarnistości	ceramiczne,

zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
Atrybut nazwy produktu	Ø 50,8 mm
maksymalna prędkość obrotowa	23000 min <sup>-1</sup>
Rodzaj produktu	Płótno ścierne

### Dane użytkownika

	przydatność	V <sub>c</sub>	kod ISO
Al / Mg	nadają się		
Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadają się		
Stal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	nadają się		
Stal < 55 HRC	nadają się		
Stal < 60 HRC	nadają się		
Stal < 67 HRC	nadają się		
INOX	nadają się		
Ti	nadają się		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadają się		
CuZn	nadają się		
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym	nadają się		
drewniane	nadają się		
kamień	nadają się		
lakiery	nadają się		
uniw.	nadają się		
maksymalnie na mokro	nadają się		
suchy	nadają się		

