

**Garant****Wiertła VHM-HPC, chwyt walcowy DIN 6535 HA, TiAlSiN, Ø DC m7: 6,1mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	122680 6,1
GTIN	4062406779702
Klasa artykułu	11E

**Opis****Wykonanie:**

Zwłaszcza do obróbki **tytanu i stopów na bazie niklu**. Z odporną na zużycie, niezwykle gładką powłoką TiAlSiN o bardzo dobrych parametrach dla **wysokiej wytrzymałości** przy jednoczesnej **optymalnej jakości wierzonych otworów i bardzo niewielkiej ilości zadziorów**.

**wskazówka:**

Długość rowków wiórowych  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Kształty HB i HE są dostępne w tej samej cenie co HA.

Kształt **HB** zamawiać, podając **nr 122681**.

Kształt **HE** zamawiać, podając **nr 122680** oraz **129100HE**.

norma: DIN 6537

Tolerancja Ø nominalnej: m7

Liczba ostrzy Z: 2

Tolerancja Ø nominalnej: m7

zalecana maksymalna głębokość wiercenia  $L_2$ : 43,9 mm

długość całkowita L: 91 mm

Ø chwytu  $D_s$ : 8 mm

posuw f w tytanie > 850 N/mm<sup>2</sup>: 0,08 mm/obr,

**Opis techniczny**

Ø nom. $D_c$	6,1 mm
zalecana maksymalna głębokość wiercenia $L_2$	43,9 mm
Ø chwytu $D_s$	8 mm
norma	DIN 6537
posuw f w tytanie > 850 N/mm <sup>2</sup>	0,08 mm/obr,

Liczba ostrzy Z	2
Tolerancja Ø nominalnej	m7
długość całkowita L	91 mm
Długość rowków wiórowych L <sub>c</sub>	53,05 mm
powłoka	TiAlSiN
Materiał ostrza	VHM
głębokość wiercenia do	6×D
kąt wierzchołkowy	140 stopni
chwyt	DIN 6535 HA h6
chłodzenie wewnętrzne	tak, przy 25 bar
Strategia skrawania	HSC
Semi-Standard	tak
pierścień barwny	różowy
Rodzaj produktu	Wiertła kręte

### Dane użytkownika

	przydatność	V <sub>c</sub>	kod ISO
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się		
inkonel	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		