

Garant

Wiertła VHM-HPC, chwyt walcowy DIN 6535 HA, TiAlSiN, Ø DC m7: 15,5mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	122480 15,5
GTIN	4062406779382
Klasa artykułu	11E

Opis

Wykonanie:

Zwłaszcza do obróbki **tytanu i stopów na bazie niklu**. Z odporną na zużycie, niezwykle gładką powłoką TiAlSiN o bardzo dobrych parametrach dla **wysokiej wytrzymałości** przy jednoczesnej **optymalnej jakości wierconych otworów i bardzo niewielkiej ilości zadziorów**.

wskazówka:

Długość rowków wiórowych $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Kształty HB i HE są dostępne w tej samej cenie co HA.

Kształt **HB** zamawiać, podając **nr 122481**.

Kształt **HE** zamawiać, podając **nr 122480** oraz **129100HE**.

norma: DIN 6537 K

Tolerancja Ø nominalnej: m7

Liczba ostrzy Z: 2

Tolerancja Ø nominalnej: m7

zalecana maksymalna głębokość wiercenia L_2 : 41,8 mm

długość całkowita L: 115 mm

Ø chwytu D_s : 16 mm

posuw f w tytanie $> 850 \text{ N/mm}^2$: 0,17 mm/obr,

Opis techniczny

Ø nom. D_c	15,5 mm
długość całkowita L	115 mm
posuw f w tytanie $> 850 \text{ N/mm}^2$	0,17 mm/obr,
Długość rowków wiórowych L_c	65,05 mm

Tolerancja \varnothing nominalnej	m7
norma	DIN 6537 K
\varnothing chwytu D_s	16 mm
Liczba ostrzy Z	2
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L_2	41,8 mm
powłoka	TiAlSiN
Materiał ostrza	VHM
głębokość wiercenia do	4xD
kąt wierzchołkowy	140 stopni
chwyt	DIN 6535 HA h6
chłodzenie wewnętrzne	tak, przy 25 bar
Strategia skrawania	HSC
Semi-Standard	tak
pierścień barwny	różowy
Rodzaj produktu	Wiertła kręte

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Ti > 850 N/mm ²	nadaje się		
inkonel	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		