

SIMEK simturn^{MAX}**Wytaczaki simturn AX Center Line, prawe, L2 = 6,1 mm, Ø Dmin.: 1,4mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	270545 1,4
GTIN	2050002065314
Klasa artykułu	24U

Opis**Wykonanie:**

Materiał: X800

chłodzenie wewnętrzne: nie

Ø D: 4 mm

promień R: 0,1 mm

f: 0,6 mm

maksymalna głębokość podcięcia $t_{maks.}$: 0,15 mm**Opis techniczny**

chłodzenie wewnętrzne	nie
Ø D	4 mm
promień R	0,1 mm
do otworów pow. Ø D _{min.}	1,4 mm
maksymalna głębokość podcięcia $t_{maks.}$	0,15 mm
f	0,6 mm
długość użytkowa	6,1 mm
Atrybut nazwy produktu	L ₂ = 6,1 mm
Rodzaj produktu	Toczenie

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się warunkowo		
Al > 10% Si:	nadaje się warunkowo		
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	180 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	130 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	100 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	nadaje się warunkowo	40 m/min	S
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się warunkowo	110 m/min	K
CuZn	nadaje się warunkowo		
ciągle	nadaje się		
nieregularnie	nadaje się warunkowo		
maksymalnie na mokro	nadaje się		