



Wytaczaki simturn AX, lewe, L2 = 25,4 mm, Ø Dmin.: 4,2mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	270569 4,2
GTIN	2050002065772
Klasa artykułu	24U

Opis

Wykonanie:

Materiał: X800

Ø D: 4 mm

promień R: 0,15 mm

f: 1,95 mm

maksymalna głębokość podcięcia $t_{maks.}$: 0,3 mm

Opis techniczny

Ø D	4 mm
do otworów pow. Ø D _{min.}	4,2 mm
promień R	0,15 mm
f	1,95 mm
maksymalna głębokość podcięcia $t_{maks.}$	0,3 mm
długość użytkowa	25,4 mm
Atrybut nazwy produktu	L ₂ = 25,4 mm
Rodzaj produktu	Toczenie

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się		

Al > 10% Si:	nadaje się		
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	180 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	130 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	100 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	nadaje się	40 m/min	S
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się	110 m/min	K
CuZn	nadaje się		
ciągle	nadaje się		
nieregularnie	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		