

**Garant**

**Oprawki do wiertel z płytkami skrawającymi,, PSC 63 krótkie, do Ø chwytu DS: 40mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	308585 40
GTIN	4067263002642
Klasa artykułu	31A

**Opis****Wykonanie:**

- Położenie kołka gwintowanego do pogłębiania stożkowego w wiertle jest przesunięte o 0,4 mm.
- Podczas dokręcania powierzchnia o powiększonej Ø jest dociskana do powierzchni przylegania.
- Uzyskane w ten sposób lepsze podparcie umożliwia wyższy posuw.
- Wysoka dokładność ruchu obrotowego dzięki powierzchni przylegania szlifowanej na płasko 3 µm.
- Z otworem na czip RFID / na układ elektroniczny Balluff.

**Zastosowanie:**

**Do mocowania wszystkich znormalizowanych wiertel odpowiadających DIN 6595, część 1.**

**Pasuje do:**

Wszystkich wiertel z chwytem cylindrycznym wg normy DIN 6595/1.

**Wyp. dodatkowe:**

Rura chłodziwa nr 309885; klucz nasadowy nr 309893.

**Opis techniczny**

Ø zewn. D	63 mm
wymiar A długości wysięgu	85 mm
adapter	PSC 63 krótkie

Norma na uchwyt	ISO 26623-1
chłodzenie wewnętrzne	tak
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min <sup>-1</sup> .
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HSC
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Stożkowe uchwyty zaciskowe