

Garant**Oprawki do głowic frezarskich z otworami doprowadz. chłodziwo, kształt ADB, BT 30 A = 100, \varnothing trzpienia d1: 22mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	303012 22
GTIN	4067263002666
Klasa artykułu	31A

Opis**Wykonanie:**

Chwył stożkowy, czop mocujący i powierzchnie oporowe kołnierza – szlifowane. Wszystkie chwyty przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca). Klasa wyważenia G2,5 / 25 000 obr./min. Kształt ADB.

Z 4 kanalikami doprowadzającymi chłodziwo.

w dostawie::

Śruba mocująca frezy.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308760 – 308802. Odpowiedni klucz specjalny nr 309840.

Opis techniczny

odpowiedni klucz specjalny nr 309840	22
wymiar A długości wysięgu	100 mm
\varnothing trzpienia d ₁	22 mm
\varnothing zewn. D	48 mm
Zamienna śruba dociągająca frez nr 309860 / 309861	22
adapter	BT 30 A = 100
norma	DIN 6357
Norma na uchwyt	ISO 7388-2

Norma na uchwyt	JIS B6339
Kształt	ADB
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹ .
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 5 μm
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Oprawki do głowic frezarskich