

**X.LT..ER-D41, SC6525, wielkość płytek skrawających: 09 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	221927 09
GTIN	
Klasa artykułu	28E

**Opis****Wykonanie:**

Bardzo grube płytki skrawające ze szlifowanym sfazowaniem Wiper.

**wskazówka:**

Zalecana wartość  $a_e = 0,3 \times D$ .

posuw  $f_z$  na ząb: 0,2 - 2,5 mm

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: XDLT090408-ER-D41

typ: ST1400

promień naroża: 0,8 mm

Promień programowany przy  $a_{p,max}$ : 2,01 mm

**Opis techniczny**

wielkość płytek skrawających	09
typ	ST1400
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	XDLT090408-ER-D41
Promień programowany przy $a_{p,max}$	2,01 mm
promień naroża	0,8 mm

maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	1,5 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$ przy obcinaniu	1,5 mm
współczynnik korekcyjny $f_z$	2,5
Gatunek	SC6525
Materiał ostrza &nbsp;	HM
posuw $f_z$ na ząb	0,2 - 2,5 mm
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania