



Przedłużka TRIBOS-MINI SVL walcowe, Ø mocowania D1: 3mm



Dane zamówienia

| | |
|------------------|----------|
| Numer katalogowy | 302383 3 |
| GTIN | |
| Klasa artykułu | 37D |

Opis

Wykonanie:

Dzięki przedłużkom TRIBOS SVL można stosować standardowe narzędzia skrawające zamiast drogich narzędzi specjalnych. Przedłużki o dokładności ruchu obrotowego wynoszącej < 0,003 mm i smukłym konturze kolidującym można łączyć z różnymi uchwytami zaciskowymi. Przedłużki TRIBOS SVL sprawdziły się już podczas prac w przemyśle medycznym, zegarmistrzowskim i jubilerskim, a także w branży motoryzacyjnej i elektronicznej.

Zalety:

- **Zoptymalizowany kontur kolidujący – idealne do wykonywania otworów w miejscach głęboko osadzonych, np. przy produkcji przyrządów.**
- **Regulacja długości osiowej – regulacja długości w zakresie dokładności 0,01 mm, zakres regulacji 10 mm.**
- **Dla najmniejszych średnic od 0,3 mm – ekonomiczne przy najbardziej filigranowej obróbce bez użycia narzędzi specjalnych.**
- **Uniwersalne zastosowanie – odpowiednie hydraulicznych uchwytów zaciskowych i tulejek zaciskowych ER.**
- **Możliwość mocowania wszystkich rodzajów chwytów dostępnych na rynku (HA, HB, HE).**
- **Doskonałe tłumienie drgań – eliminacja mikrowyszczerbień, najwyższa jakość powierzchni obrabianych przedmiotów, ochrona wrzeciona maszyny, zwiększenie trwałości narzędzia a tym samym obniżenie kosztów.**
- **Możliwe wysokie prędkości obrotowe – do 52 000 obr./min.**

Funkcja:

Przyrządy mocujące TRIBOS SVP zmieniają wieloboczną średnicę mocowania przedłużki na kołową, umożliwiając łatwe zakładanie chwytu narzędzia. Po zwolnieniu nacisku średnica mocowania maleje i powraca do kształtu wielobocznego, mocując założony chwyt narzędzia w niezawodny i zapewniający powtarzalność sposób.

Wyp. dodatkowe:

Przyrząd montażowy TRIBOS-Mini nr 302384, przyrząd montażowy TRIBOS-Mini SVP nr 302386.

Opis techniczny

| | |
|---|--------------------------------------|
| długość L | 100 mm |
| L ₁ | 24 mm |
| Ø zewn. D | 11 mm |
| Ø chwytu D _s | 12 mm |
| L ₂ | 22,5 mm |
| Ø D ₂ | 9 mm |
| Ø mocowania D ₁ | 3 mm |
| chłodzenie wewnętrzne | tak |
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min ⁻¹ . |
| Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm |
| Strategia skrawania | HSC |
| Rodzaj produktu | Przedłużka |