

Garant**Oprawki termokurczliwe, HSK-E 50, Ø mocowania D1: 3mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	308035 3
GTIN	4067263014553
Klasa artykułu	31A

Opis**Wykonanie:**

- **Stal żaroodporna.**
- **Zintegrowana regulacja długości narzędzia, droga regulacji 10 mm.**
- **Rozm. 3 – 5 do węglików spiekanych, od rozm. 6 do HSS i HM.**
- **Wszystkie chwytys przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca!).**
- **Z otworem na czip RFID/na układ elektroniczny Balluff.**

GARANT: – powierzchnie czynne HSK obrobione.**Zastosowanie:**

Do mocowania frezów i wiertel z chwytem walcowym w tolerancji h6. Do przyrządów indukcyjnych, kontaktowych i na gorące powietrze.

Wyp. dodatkowe:

Rurka chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890, przedłużka do oprawek termokurczliwych nr 302410–302416. Przyrządy termoskurczowe nr 354210–304755.

Opis techniczny

Ø mocowania D ₁	3 mm
wymiar A długości wysięgu	60 mm
Ø D ₂	12 mm
Ø zewn. D	17 mm
adapter	HSK-E 50

Norma na uchwyt	DIN 69893
Norma na uchwyt	ISO 12164-1
Kształt	E
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹ .
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HSC
Rodzaj produktu	Oprawki termokurczliwe