



## Wysokowydajne frezy 7792VX, z gwintem, Ø D / liczba ostrzy Z: 25/4 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	221905 25/4
GTIN	4059782503496
Klasa artykułu	28R

### Opis

#### Opis:

Unikatowa konstrukcja płytek skrawających oraz ich kąt przyłożenia w korpusie frezu znacznie zmniejszają siły promieniowe i odprowadzają je w kierunku osiowym. Bardzo grube płytki skrawające z 4 ostrzami, do najtrudniejszych zastosowań i wysokiej ekonomiczności. Narzędzie ma szczególne zalety przy frezowaniu płaszczyzn i głębokich kieszeni. Ze szlifowanym szfowaniem Wiper nadaje się również do wcinania oraz obróbki wykańczającej.

Zastosowanie frezu: Ramping

Zastosowanie frezu: Frezowanie cyrkulacyjne

Zastosowanie frezu: Wcinanie

Strategia skrawania: HPC

chłodzenie wewnętrzne: tak

Liczba ostrzy Z: 4

maksymalna głębokość skrawania  $a_{p\text{maks.}}$ : 0,9 mm

długość całkowita  $L_{\text{ges.}}$ : 35 mm

gwint uchwytu M: M12

pasująca wymienna płytka skrawająca: XP.. 0603

wielkość płytek skrawających: 06

### Opis techniczny

Ø ostrzy $D_c$	25 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	XP.. 0603
wielkość płytek skrawających	06

gwint uchwytu M	M12
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks}}$	0,9 mm
długość całkowita $L_{\text{ges}}$	35 mm
śruba mocująca płytki obracane	229916 (T7; 0,8 Nm)
Liczba ostrzy Z	4
chłodzenie wewnętrzne	tak
Seria	Wysokowydajne frezy Hi5
wykonanie chwytu	z gwintem
Zastosowanie frezu	Ramping
Zastosowanie frezu	Frezowanie cyrkulacyjne
Zastosowanie frezu	Wcinanie
Strategia skrawania	HPC

## Akcesoria

Śruby mocujące	229916
----------------	--------