

**X.LT...ER-D411, SP6519, wielkość płytek skrawających: 06 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	221928 06
GTIN	4059782506541
Klasa artykułu	28E

**Opis****Wykonanie:**

Bardzo grube płytki skrawające ze szlifowanym sfazowaniem Wiper.

**wskazówka:**

Zalecana wartość  $a_e = 0,3 \times D$ .

posuw  $f_z$  na ząb: 0,2 - 2,5 mm

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: XPLT060308-ER-D411

typ: INOX; Ti

promień naroża: 1,2 mm

Promień programowany przy  $a_{p,max}$ : 1,37 mm

**Opis techniczny**

wielkość płytek skrawających	0,6
typ	INOX; Ti
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	XPLT060308-ER-D411
Promień programowany przy $a_{p,max}$	1,37 mm
promień naroża	1,2 mm

maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$ przy obcinaniu	1,5 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	1,5 mm
współczynnik korekcyjny $f_z$	2,5
Gatunek	SP6519
Materiał ostrza &nbsp;	HM
posuw $f_z$ na ząb	0,2 - 2,5 mm
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania