



Płytki skrawające do wcinania rowków simturn AX, lewe, L₂ = 25,4 mm, Ø D_{min} / w: 5,2/1,5mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	270621 5,2/1,5
GTIN	2050002066779
Klasa artykułu	24U

Opis

Wykonanie:

Bez zaokrąglonego naroża (krawędź ostra).
Powłoka: X800 (następca powłoki GN39)

Opis techniczny

do otworów pow. Ø D _{min} .	5,2 mm
f	2,45 mm
maksymalna głębokość podcięcia t _{maks.}	1 mm
chłodzenie wewnętrzne	nie
Ø D	5 mm
Szerokość skrawania W	1,5 mm
oznaczenie producenta	AFY2X800
długość użytkowa	25,4 mm
Atrybut nazwy produktu	L ₂ = 25,4 mm
Rodzaj produktu	Toczenie

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się	400 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się	240 m/min	N
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	180 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	130 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	100 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	nadaje się	40 m/min	S
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się	110 m/min	K
CuZn	nadaje się	210 m/min	N
ciągle	nadaje się		
nieregularnie	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		