

**X.LT..ER-D41, X400, wielkość płytek skrawających: 16 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 221925 16 |
| GTIN | 4059782506107 |
| Klasa artykułu | 28F |

Opis**Wykonanie:**

Bardzo grube płytki skrawające ze szlifowanym sfazowaniem Wiper.

wskazówka:

Zalecana wartość $a_e = 0,3 \times D$.

posuw f_z na ząb: 0,2 - 1,8 mm

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: XELW160512-SR-DD

typ: ST1400

promień naroża: 1,2 mm

Promień programowany przy $a_{p,max}$: 4,18 mm

Opis techniczny

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| wielkość płytek skrawających | 16 |
| typ | ST1400 |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | XELW160512-SR-DD |
| Promień programowany przy $a_{p,max}$ | 4,18 mm |
| promień naroża | 1,2 mm |

| | |
|--|---------------------------------|
| maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$ przy obcinaniu | 3,5 mm |
| maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$ przy wykonywaniu pełnych rowków | 3,5 mm |
| współczynnik korekcyjny f_z | 2,5 |
| Gatunek | X400 |
| Materiał ostrza | HM |
| posuw f_z na ząb | 0,2 - 1,8 mm |
| liczba wymian/ostrzy | 4 |
| Rodzaj produktu | płytko skrawająca do frezowania |