

**X.LT...ER-D411, X500, wielkość płytek skrawających: 09 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	221930 09
GTIN	4059782505865
Klasa artykułu	28F

Opis**Wykonanie:**

Bardzo grube płytki skrawające ze szlifowanym sfazowaniem Wiper.

wskazówka:

Zalecana wartość $a_e = 0,3 \times D$.

posuw f_z na ząb: 0,3 - 1,4 mm

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: XDLT090412-ER-D411

typ: INOX; Ti

promień naroża: 1,2 mm

Promień programowany przy $a_{p,max}$: 2,27 mm

Opis techniczny

typ	INOX; Ti
wielkość płytek skrawających	09
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	XDLT090412-ER-D411
Promień programowany przy $a_{p,max}$	2,27 mm
promień naroża	1,2 mm

maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$ przy obcinaniu	1,5 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	1,5 mm
współczynnik korekcyjny f_z	2,5
Gatunek	X500
Materiał ostrza 	HM
posuw f_z na ząb	0,3 - 1,4 mm
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania