

**Głowice frezarskie 47,5° MFPN45, z otworem, Ø D / liczba ostrzy Z: 160/8mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	222800 160/8
GTIN	4960664602391
Klasa artykułu	250

**Opis****Wykonanie:**

Wysokowydajne głowice z 2-stronnymi, wielobocznymi płytkami skrawającymi. Połączenie kąta przyłożenia, wykonania przestrzeni na wióry oraz geometrii i kąta ostrza płytek skrawających zapewnia bardzo dobrą wydajność skrawania, odprowadzanie wiórów, trwałość i niskie siły skrawania, a tym samym wysoką ekonomiczność.

**Opis techniczny**

Ø otworu uchwytu	40 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	PN.. 1205
Ø ostrzy $D_c$	160 mm
śruba mocująca płytki obracane	229700
śruba mocująca płytkę podporową	229702 (SW5; 6,0 Nm)
płytkę podporowa	229750
długość całkowita $L_{ges}$	63 mm

maksymalna $\varnothing$ zewn. $D_{\text{maks.}}$	173 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{\text{p maks.}}$	6 mm
Liczba ostrzy Z	8
wykonanie chwytu	z otworem
Kąt ustawienia $\kappa$	47,5 stopni
chłodzenie wewnętrzne	nie
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Głowice do planowania

---

## Aksesoria

płytki podporowe	229750
Śruby mocujące	229702
Śruby mocujące	229700