

**Garant****XDLT 09T308 TN, HB7535, Typ: INOX****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	212962 INOX
GTIN	4045197362346
Klasa artykułu	21A

**Opis****wskazówka:**

Zalecane wartości orientacyjne dla  $a_e = 0,5-1 \times D / a_{p \text{ maks.}}$

posuw  $f_z$  na ząb: 0,86 mm

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: XDLT 09T308 TN

typ: INOX

promień naroża: 0,8 mm

Promień programowany przy  $a_{p \text{ maks.}}$ : 1,99 mm

**Opis techniczny**

typ	INOX
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	XDLT 09T308 TN
Promień programowany przy $a_{p \text{ maks.}}$	1,99 mm
promień naroża	0,8 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	1,15 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$ przy obcinaniu	1,15 mm

współczynnik korekcyjny $f_z$	2,5
Gatunek	HB7535
Materiał ostrza &nbsp;	HM
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$ .	1,15 mm
posuw $f_z$ na ząb	0,86 mm
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania