

Garant**XDLT 120408 TN, HB7535, Typ: INOX****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	212987 INOX
GTIN	4045197362353
Klasa artykułu	21A

Opis**wskazówka:**Zalecane wartości orientacyjne dla $a_e = 0,5-1 \times D / a_{p \text{ maks.}}$ **Opis techniczny**

typ	INOX
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	XDLT 120408 TN
Promień programowany przy $a_{p \text{ maks}}$	2,6 mm
promień naroża	0,8 mm
Gatunek	HB7535
Materiał ostrza	HM
maksymalna głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	1,8 mm
posuw f_z na ząb	1,07 mm
liczba wymian/ostrzy	4

Rodzaj produktu

płytką skrawającą do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	150 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się	110 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	nadaje się	45 m/min	S
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		
przyłącze	nadaje się warunkowo		