

**Głowice frezarskie 75° MSRS, z otworem, Ø D / liczba ostrzy Z: 125/6 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	224000 125/6
GTIN	4960664533015
Klasa artykułu	25P

Opis**Wykonanie:**

Głowica frezowa z normalną i wąską podziałką zębów.

Zastosowanie:

Głębokości skrawania do 12 mm i duże posuwy zapewniają wydajną obróbkę zgrubną. Nowy kształt karbu w płytkach skrawających powoduje znaczne zmniejszenie nacisku przy skrawaniu i tym samym również skłonności do wibracji. Dzięki temu można zwiększyć szerokość roboczą oraz wyraźnie zwiększyć objętość wióra w jednostce czasu.

Kąt ustawienia κ : 75 stopni

chłodzenie wewnętrzne: false

Strategia skrawania: HPC

maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max.}$: 12 mm

maksymalna \varnothing zewn. $D_{maks.}$: 132 mm

długość całkowita $L_{ges.}$: 60 mm

\varnothing otworu uchwytu: 40 mm

pasująca wymienna płytka skrawająca: SP.. 1806

śruba mocująca płytki obracane: 229703 (T25; 7,5 Nm)

Opis techniczny

kasety	229765
\varnothing otworu uchwytu	40 mm

śruba mocująca płytki obracane	229703 (T25; 7,5 Nm)
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$	12 mm
śruba do kasety	229704
pasująca wymienna płytka skrawająca	SP.. 1806
długość całkowita L_{ges}	60 mm
Ø ostrzy D_c	125 mm
maksymalna Ø zewn. $D_{\text{maks.}}$	132 mm
Liczba ostrzy Z	6
Seria	Głowice do planowania
wykonanie chwytu	z otworem
Kąt ustawienia κ	75 stopni
chłodzenie wewnętrzne	false
Strategia skrawania	HPC

Aksesoria

Śruby mocujące	229703
kasety	229765
Śruby mocujące	229704