

Garant**Imadło centrujące, urządzenie podstawowe Xtric, Typ: 50XS****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 363000 50XS |
| GTIN | 4062406785222 |
| Klasa artykułu | 310 |

Opis**Wykonanie:**

- **Bardzo dobra dostępność i perfekcyjna symetria.**
- **Całkowicie hartowane i precyzyjnie frezowane.**
- **Idealnie centryczne mocowanie dzięki ustawieniu centralnemu.**
- **Uchwyt do mocowania elementów surowych i gotowych przy najmniejszym podnoszeniu się szczęki/elementu.**
- **Razem z otworami do systemu pozycjonowania LANG, do adaptacji na GARANT ZeroClamp dzięki płytce pośredniej.**
- **Wymiana szczęk bez użycia narzędzi. Przez obrót szczęk można zmienić zakres mocowania.**
- **Port do rozwiązań automatyzacji.**
- **Genialny, beznarzędziowy system szybkiej wymiany szczęk.**
- **Siła mocowania do 25 kN przy momencie obrotowym 90 Nm.**
- **Szybka i intuicyjna obsługa.**
- **Dokładność powtórzeń <0,01 mm.**
- **Skalowanie do wstępnego pozycjonowania modułów mocujących.**
- **Nakrętka wrzecziona z funkcją wahliwości lub bez niej.**
- **Krawędź mocująca do łap mocujących.**
- **Ustawienie centralne kluczem do nakrętek z otworami czołowymi.**

Zastosowanie:

Nadają się bardzo dobrze do obróbki 5-stronnej. Centryczne mocowanie.

Pasuje do :

Szczęki nasadowe nr 363010 – 363045.

w dostawie::

Szyna bazowa, wrzecziono, nakrętka wrzecziona, **osłona wrzecziona nr 363083.**

Wyp. dodatkowe:

Wkrętaki trzpieniowe 6-kątne nr 627424 wielk. 5, klucz do nakrętek z otworami czołowymi 628600 wielk. 2, klucz dynamometryczny nr 656050, nasadka nr 642229, łapy mocujące nr 363081 80 i 361165 CS1, sworznie mocujące GARANT nr 363190, płyty adaptera nr 363079, stanowisko montażowe 358595 52/96.

wskazówka:

Pasujące szczęki nasadowe nr 363010 – 363045 nie wchodzą w zakres dostawy. Sytuacja mocowania S2 powstaje poprzez obrót szczęki. W przypadku typów XS i XSP oraz H luki w mocowaniu należy usuwać poprzez przesunięcie szczęk nasadowych.

maks. siła mocująca do: 16 kN

masa: 1,5 kg

L: 96 mm

B: 50 mm

B: 80 mm

wysokość H: 35 mm

Opis techniczny

| | |
|--|------------------|
| Seria | Xtric |
| zakres mocowania S1 | 0 - 22 mm |
| maksymalny moment obrotowy | 40 Nm |
| wysokość H | 35 mm |
| masa | 1,5 kg |
| Rowek wzdłużny | 20 mm |
| pasujące wyposażenie oznaczone kolorem | Xtric 50 |
| rozwartości kluczy | 7 mm |
| rozwartości kluczy | 3 mm |
| zakres mocowania S2 | 49 - 65 mm |
| L | 96 mm |
| B | 50 mm |
| B | 80 mm |
| Moduł, strona spodnia | 52 mm |
| maks. siła mocująca do | 16 kN |
| Rodzaj produktu | Imadło maszynowe |

