


Garant**XDLW 070308 TN, HB7705, Typ: HART**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	212930 HART
GTIN	4045197321220
Klasa artykułu	21A

Opis

wskazówka:Zalecane wartości orientacyjne dla $a_e = 0,5-1 \times D / a_{p \text{ maks.}}$ posuw f_z na ząb: 0,36 mm

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: XDLW 070308 TN

typ: HART

promień naroża: 0,8 mm

Promień programowany przy $a_{p \text{ maks.}}$: 1,58 mm

Opis techniczny

typ	HART
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	XDLW 070308 TN
Promień programowany przy $a_{p \text{ maks.}}$	1,58 mm
promień naroża	0,8 mm
Gatunek	HB7705
Materiał ostrza	HM

maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks}}$	0,85 mm
posuw f_z na ząb	0,36 mm
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania