



Narzędzie do radełkowania Eco prawe, wielkość chwytu: 12mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	290239 12
GTIN	
Klasa artykułu	29H

Opis

Wykonanie:

Wkręty bez łba w chwycie do korekty kąta przyłożenia.

dla profilu radełkowania: RGE30° 2×AA

do \varnothing radełkowania d_1 : 15 mm

do szerokości radełkowania b : 4 mm

do otworów radełek $\varnothing d_2$: 8 mm

zakres roboczy: 3 - 50 mm

tulejka z HM, nakładka i śruba krążka do radełkowania nr: 299920 8

Opis techniczny

do otworów radełek $\varnothing d_2$	8 mm
do szerokości radełkowania b	4 mm
tulejka z HM, nakładka i śruba krążka do radełkowania nr	299920 8
do \varnothing radełkowania d_1	15 mm
zakres roboczy	3 - 50 mm
dla profilu radełkowania	RGE45° BL/BR15°
dla profilu radełkowania	RGE30° 2×AA
Rodzaj produktu	Narzędzie do radełkowania

