



Narzędzie do radełkowania Eco uniwersalne, wielkość chwytu: 20mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	290242 20
GTIN	
Klasa artykułu	29H

Opis

Wykonanie:

Wkręty bez łba w chwycie do korekty kąta przyłożenia.

Konstrukcja modułowa: do zastosowania uniwersalnego jako wersja prawa i lewa.

Ustawienie \emptyset wykonania na skali.

dla profilu radełkowania: RGE45° BL/BR15°

do \emptyset radełkowania d_1 : 25 mm

do szerokości radełkowania b : 6 mm

do otworów radełek $\emptyset d_2$: 8 mm

zakres roboczy: 10 - 250 mm

tulejka z HM, nakładka i śruba krążka do radełkowania nr: 299920 9

Opis techniczny

do szerokości radełkowania b	6 mm
tulejka z HM, nakładka i śruba krążka do radełkowania nr	299920 9
do \emptyset radełkowania d_1	25 mm
zakres roboczy	10 - 250 mm
do otworów radełek $\emptyset d_2$	8 mm
kierunek skrawania	lewe i prawe
dla profilu radełkowania	RGE30° 2×AA

dla profilu radełkowania

RGE45° BL/BR15°

Rodzaj produktu

Narzędzie do radełkowania