

**SPMT 1806 EDER-NB2P, PR1230, Typ: ST1400****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	224022 ST1400
GTIN	4960664609642
Klasa artykułu	25A

Opis**Wykonanie:**

Specjalna geometria płytek skrawających zapewnia mniejsze siły skrawania i lepsze łamanie wióra. Wszystkie typy z **ostrzami Wiper**, umożliwiającymi stosowanie wysokich posuwów.

Zastosowanie:

NB2P / NB3P: dla **zmniejszonych sił skrawania**. Zwłaszcza do dużych wysięgów i przedmiotów obrabianych o małej grubości.

wskazówka:

Głowice są uzbrajane naprzemiennie jednakową liczbą płytek skrawających typu NB2 i NB3. Zwracać uwagę na wskazówki dotyczące przyporządkowania, umieszczone na korpusie.

Zalecana wartość dla $a_e = 1 \times D$.

zastosowanie: płynnie nacinające

posuw f_z na ząb: 0,06 - 0,3 mm

Opis techniczny

posuw f_z na ząb	0,06 - 0,3 mm
typ	ST1400
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SPMT 1806 EDER-NB2P

Gatunek	PR1230
Materiał ostrza	HM
zastosowanie	płynnie nacinające
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	płytką skrawającą do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	200 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	180 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	180 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się	160 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się	160 m/min	P
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
minimalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		
przyłącze	nadaje się		