

**SPMT 1806 EDSR-NB2T, PR1210, Typ: GG****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	224028 GG
GTIN	4960664609147
Klasa artykułu	25A

Opis**Wykonanie:**

Specjalna geometria płytek skrawających zapewnia mniejsze siły skrawania i lepsze łamanie wióra. Wszystkie typy z **ostrzami Wiper**, umożliwiającymi stosowanie wysokich posuwów.

Zastosowanie:

NB2T / NB3T: zwłaszcza do **skrawania precyzyjnego**, wysokiej wydajności skrawania i dużych posuwów.

wskazówka:

Głowice są uzbrajane naprzemiennie jednakową liczbą płytek skrawających typu NB2 i NB3. Zwracać uwagę na wskazówki dotyczące przyporządkowania, umieszczone na korpusie.

Zalecana wartość dla $a_e = 1 \times D$.

zastosowanie: zgrubne

posuw f_z na ząb: 0,06 - 0,15 mm

Opis techniczny

posuw f_z na ząb	0,06 - 0,15 mm
typ	GG
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SPMT 1806 EDSR-NB2T

Gatunek	PR1210
Materiał ostrza	HM
zastosowanie	zgrubne
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	płytki skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się	180 m/min	K
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
minimalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		
przyłącze	nadaje się		