

Garant**Przedłużki z węgla spiekanego do głowic frezarskich z gwintem $\varnothing d = 25$ mm, Gwint M \times L: M12X156****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	301366 M12X156
GTIN	4062406786014
Klasa artykułu	31Z

Opis**Wykonanie:**

Przedłużka z węgla spiekanego o właściwościach tłumiących drgania, tolerancja h6, wersja długa i wąska.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do stosowania w oprawkach termokurczliwych. Perfekcyjne połączenie standardowych przedłużeń stalowych i przedłużeń Densimet.

Drgania: stłumione

\varnothing zewn. D: 23 mm

\varnothing otworu D_1 : 12,5 mm

Długość użyteczna L_1 : 100 mm

Opis techniczny

\varnothing zewn. D	23 mm
długość całkowita L_{ges}	156 mm
Długość użyteczna L_1	100 mm
gwint M	M12
\varnothing otworu D_1	12,5 mm
\varnothing chwytu d	25 mm
adapter	$\varnothing d = 25$ mm
chłodzenie wewnętrzne	tak
Drgania	stłumione

Rodzaj produktu

przedłużka