

Garant**Przedłużki z VHM do głowic frezarskich z gwintem $\varnothing d = 16$ mm, Gwint M \times L: M8X155****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	301362 M8X155
GTIN	4062406785680
Klasa artykułu	31Z

Opis**Wykonanie:**

Przedłużka z węgla spiekanego o właściwościach tłumiących drgania, tolerancja h6, wersja długa i wąska.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do stosowania w oprawkach termokurczliwych. Perfekcyjne połączenie standardowych przedłużeń stalowych i przedłużeń Densimet.

Drgania: stłumione

\varnothing zewn. D: 12,8 mm

\varnothing otworu D_1 : 8,5 mm

Długość użyteczna L_1 : 100 mm

Opis techniczny

gwint M	M8
długość całkowita L_{ges}	155 mm
Długość użyteczna L_1	100 mm
\varnothing zewn. D	12,8 mm
\varnothing chwytu d	16 mm
\varnothing otworu D_1	8,5 mm
adapter	$\varnothing d = 16$ mm
chłodzenie wewnętrzne	tak
Drgania	stłumione

Rodzaj produktu

przedłużka