

Garant**OFMT 050405 TR, HB7635, Typ: INOX**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	213340 INOX
GTIN	4045197302649
Klasa artykułu	21A

Opis

Wykonanie:

Nadzwyczaj stabilne, precyzyjnie spiekane i szlifowane płytki skrawające o wymiarach wg normy ISO. Dzięki strukturze drobnoziarnistej duża odporność na obciążenia dynamiczne i ścieranie.

Opis techniczny

typ	INOX
posuw f_z na ząb	0,14 mm
promień naroża	0,5 mm
liczba wymian/ostrzy	8
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	OFMT 050405 TR
Gatunek	HB7635
Materiał ostrza	HM
Rodzaj produktu	płytki skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się warunkowo	795 m/min	N
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się warunkowo	720 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się warunkowo	645 m/min	N
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się warunkowo	260 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się warunkowo	185 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	150 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się warunkowo	140 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się warunkowo	135 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	190 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	nadaje się warunkowo	45 m/min	S
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się warunkowo	120 m/min	K
olej	nadaje się warunkowo		
maksymalnie na mokro	nadaje się		
minimalnie na mokro	nadaje się warunkowo		