

**Garant****Przedłużki z węglika spiekanego do głowic frezarskich z gwintem  $\varnothing d = 25$  mm, Gwint M  $\times$  L: M12X145****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	301386 M12X145
GTIN	4062406786168
Klasa artykułu	31Z

**Opis****Wykonanie:**

Przedłużka z węglika spiekanego o właściwościach tłumiących drgania, tolerancja h6, wersja długa i wąska.

**Zastosowanie:**

Zwłaszcza do stosowania w oprawkach termokurczliwych. Perfekcyjne połączenie standardowych przedłużeń stalowych i przedłużeń Densimet.

Drgania: stłumione

$\varnothing$  zewn. D: 20,8 mm

$\varnothing$  otworu  $D_1$ : 12,5 mm

Długość użyteczna  $L_1$ : 80 mm

**Opis techniczny**

$\varnothing$ otworu $D_1$	12,5 mm
gwint M	M12
$\varnothing$ zewn. D	20,8 mm
długość całkowita $L_{ges}$	145 mm
$\varnothing$ chwytu d	25 mm
Długość użyteczna $L_1$	80 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak
Drgania	stłumione
Rodzaj produktu	przedłużka

