



Głowice frezarskie do narożników 90° MEW, chwyt walcowy, Ø D / liczba ostrzy Z: 50/5L mm



Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 225200 50/5L |
| GTIN | 4960664648238 |
| Klasa artykułu | 250 |

Opis

Wykonanie:

Ekonomiczne, z 4 ostrzami.

Kąt ustawienia κ : 90 stopni

Zastosowanie frezu: frezowanie kątowe

Zastosowanie frezu: Wcinanie

chłodzenie wewnętrzne: tak

maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$: 10 mm

Długość wysięgu L_1 : 40 mm

długość całkowita L_{ges} : 120 mm

Ø chwytu D_s h6: 32 mm

pasująca wymienna płytko skrawająca: LOMU..

wielkość płytek skrawających: 10

Opis techniczny

| | |
|--|----------------------|
| Długość wysięgu L_1 | 40 mm |
| wielkość płytek skrawających | 10 |
| Ø chwytu D_s h6 | 32 mm |
| śruba mocująca płytki obracane | 229713 (8IP; 1,2 Nm) |
| Ø ostrzy D_c | 50 mm |
| pasująca wymienna płytko skrawająca | LOMU.. |
| maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$ | 10 mm |

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| długość całkowita L_{ges} | 120 mm |
| Seria | Głowice jeżowe |
| wykonanie chwytu | chwyt walcowy |
| Kąt ustawienia κ | 90 stopni |
| Zastosowanie frezu | frezowanie kątowe |
| Zastosowanie frezu | Wcinanie |
| chłodzenie wewnętrzne | tak |

Akcesoria

| | |
|----------------|--------|
| Śruby mocujące | 229713 |
|----------------|--------|