



Głowice frezarskie 90° MFWN, chwyt walcowy, Ø D / liczba ostrzy Z: 80/5 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	225600 80/5
GTIN	4960664647415
Klasa artykułu	250

Opis

Wykonanie:

Frezy z 2-stronnymi płytkami skrawającymi.

Połączenie kąta przyłożenia, wykonania przestrzeni na wióry oraz geometrii i kąta ostrza płytek skrawających zapewniają bardzo dobrą wydajność skrawania, odprowadzanie wiórów, trwałość i niskie siły skrawania, a tym samym wysoką ekonomiczność.

Kąt ustawienia κ : 90 stopni

Zastosowanie frezu: frezowanie kątowe

Zastosowanie frezu: Wcinanie

chłodzenie wewnętrzne: tak

maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max.}$: 8 mm

Długość wysięgu L_1 : 30 mm

długość całkowita $L_{ges.}$: 110 mm

Ø chwytu D_s h6: 32 mm

pasująca wymienna płytka skrawająca: WNMU 0806..

śruba mocująca płytki obracane: 229700 (T15; 4,2 Nm)

Opis techniczny

Ø ostrzy D_c	80 mm
długość całkowita $L_{ges.}$	110 mm
Ø chwytu D_s h6	32 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max.}$	8 mm
śruba mocująca płytki obracane	229700 (T15; 4,2 Nm)

pasująca wymienna płytko skrawająca	WNMU 0806..
Długość wysięgu L ₁	30 mm
Liczba ostrzy Z	5
Seria	Głowice jeżowe
wykonanie chwytu	chwyt walcowy
Kąt ustawienia κ	90 stopni
Zastosowanie frezu	frezowanie kątowe
Zastosowanie frezu	Wcinanie
chłodzenie wewnętrzne	tak

Akcesoria

Śruby mocujące	229700
----------------	--------