



## Głowice frezarskie do narożników 90° MEW, z otworem, Ø D / liczba ostrzy Z: 80/6 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	225210 80/6
GTIN	4960664648702
Klasa artykułu	250

### Opis

#### Wykonanie:

#### Ekonomiczne, z 4 ostrzami.

Kąt ustawienia  $\kappa$ : 90 stopni

Zastosowanie frezu: frezowanie kątowe

Zastosowanie frezu: Wcinanie

chłodzenie wewnętrzne: tak

maksymalna głębokość skrawania  $a_{p\text{maks.}}$ : 15 mm

długość całkowita  $L_{\text{ges}}$ : 50 mm

Ø otworu uchwytu: 27 mm

pasująca wymienna płytka skrawająca: LOMU..

wielkość płytek skrawających: 15

śruba mocująca płytki obracane: 229714 (15IP; 3,5 Nm)

### Opis techniczny

Ø ostrzy $D_c$	80 mm
śruba mocująca płytki obracane	229714 (15IP; 3,5 Nm)
długość całkowita $L_{\text{ges}}$	50 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$	15 mm

Ø otworu uchwyty	27 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	LOMU..
wielkość płytek skrawających	15
Liczba ostrzy Z	6
Seria	Głowice jeżowe
wykonanie chwytu	z otworem
Kąt ustawienia κ	90 stopni
Zastosowanie frezu	frezowanie kątowe
Zastosowanie frezu	Wcinanie
chłodzenie wewnętrzne	tak

## Akcesoria

Śruby mocujące	229714
----------------	--------