

Garant**OFEW 050405 TN, HB7515, Typ: ST1400**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	213325 ST1400
GTIN	4045197553843
Klasa artykułu	21A

Opis

Wykonanie:

Nadzwyczaj stabilne, precyzyjnie spiekane i szlifowane płytki skrawające o wymiarach wg normy ISO. Dzięki strukturze drobnoziarnistej duża odporność na obciążenia dynamiczne i ścieranie.

typ: ST1400

promień naroża: 0,5 mm

posuw f_z na ząb: 0,14 mm

Opis techniczny

posuw f_z na ząb	0,14 mm
typ	ST1400
promień naroża	0,5 mm
liczba wymian/ostrzy	8
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	OFEW 050405 TN
Gatunek	HB7515
Materiał ostrza	HM

Rodzaj produktu

płytko skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się warunkowo	390 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się warunkowo	275 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	245 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się	230 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się	210 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	280 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	180 m/min	M
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się warunkowo	180 m/min	K
olej	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
minimalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		
przyłączy	nadaje się		