

ALBRECHT
Präzisions Spannfutter**Przedłużka precyzyjnego uchwytu zaciskowego micro z chwytem walcowym, zakres mocowania: 1-6mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	300774 1-6
GTIN	
Klasa artykułu	34F

Opis**Wykonanie:**

- **Bardzo wąska wersja do trudno dostępnych stref obróbki. Duża siła napinająca i dokładność dzięki płaskiemu kątowi stożka.**
- **Szybka wymiana narzędzi odbywa się od tyłu za pomocą klucza trzpieniowego 6-kątnego (w zakresie dostawy).**
- **Bezobsługowe. Z uszczelnieniem chroniącym przed chłodziwem i zanieczyszczeniem.**
- **Również do mocowania chwytów walcowych wg DIN1835 A, B i DIN 6535 HB, HA.**
- **Tolerancja chwytu walcowego h6.**
- **Tulejka zaciskowa jest mocowana śrubą mocującą od tyłu przez uchwyt, nie ma potrzeby stosowania nakrętki mocującej!**

Wyp. dodatkowe:

Tulejki zaciskowe ALBRECHT nr 309572 – 309573.

Strategia skrawania: HSC

Ø d: 20 mm

Ø D₂: 13 mm

rozwartość klucza SW: 19 mm

Długość całkowita L: 150 mm

L₁: 67 mm**Opis techniczny**

Długość całkowita L	150 mm
L ₁	67 mm

Ø D ₂	13 mm
rozwartość klucza SW	19 mm
Ø d	20 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	3 µm
Strategia skrawania	HSC
Rodzaj produktu	Oprawki termokurczliwe