



## Głowice frezarskie do narożników 90° MEW, chwyt walcowy, Ø D / liczba ostrzy Z: 20/2L mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	225200 20/2L
GTIN	4960664648115
Klasa artykułu	250

### Opis

#### Wykonanie:

#### Ekonomiczne, z 4 ostrzami.

Kąt ustawienia  $\kappa$ : 90 stopni

Zastosowanie frezu: frezowanie kątowe

Zastosowanie frezu: Wcinanie

chłodzenie wewnętrzne: tak

maksymalna głębokość skrawania  $a_{p\text{maks.}}$ : 10 mm

Długość wysięgu  $L_1$ : 40 mm

długość całkowita  $L_{\text{ges}}$ : 150 mm

Ø chwytu  $D_s$  h6: 20 mm

pasująca wymienna płytki skrawająca: LOMU..

wielkość płytek skrawających: 10

### Opis techniczny

Ø chwytu $D_s$ h6	20 mm
Ø ostrzy $D_c$	20 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$	10 mm
śruba mocująca płytki obracane	229713 (8IP; 1,2 Nm)
długość całkowita $L_{\text{ges}}$	150 mm
Długość wysięgu $L_1$	40 mm
wielkość płytek skrawających	10
pasująca wymienna płytki skrawająca	LOMU..

Seria	Głowice jeżowe
wykonanie chwytu	chwyt walcowy
Kąt ustawienia $\kappa$	90 stopni
Zastosowanie frezu	frezowanie kątowe
Zastosowanie frezu	Wcinanie
chłodzenie wewnętrzne	tak

---

## Akcesoria

Śruby mocujące	229713
----------------	--------