



Głowice frezarskie do narożników 90° MEW, chwyt walcowy, Ø D / liczba ostrzy Z: 40/4Lmm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	225200 40/4L
GTIN	4960664648306
Klasa artykułu	250

Opis

Wykonanie:
Ekonomiczne, z 4 ostrzami.

Opis techniczny

pasująca wymienna płytki skrawająca	LOMU..
długość całkowita L_{ges}	150 mm
Długość wysięgu L_1	50 mm
Ø chwytu D_s h6	32 mm
Ø ostrzy D_c	40 mm
śruba mocująca płytki obracane	229714 (15IP; 3,5 Nm)
wielkość płytek skrawających	15
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$	15 mm
Liczba ostrzy Z	4
wykonanie chwytu	chwyt walcowy
Kąt ustawienia κ	90 stopni
Zastosowanie frezu	frezowanie kątowe
Zastosowanie frezu	Wcinanie
chłodzenie wewnętrzne	tak

Rodzaj produktu

Głowice jeżowe

Akcesoria

Śruby mocujące

229714