

Garant GRIDLINE

**Wózek warsztatowy ESD, 20×16G, liczba szuflad: 6****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	971750 6
GTIN	4062406783846
Klasa artykułu	9GC

**Opis****Wykonanie:**

Wózek warsztatowy **przewodzący ESD**, zgodny z DIN EN 61340-5-1. Półka z lakierowanej proszkowo, przewodzącej blachy stalowej oraz dodatkowa, przewodząca półka na drobne części z uchwytem na puszkę wykonany z wyjątkowo trwałego i odpornego na zarysowania poliamidu. **Koła przewodzące ładunki elektryczne**, po 2 koła stałe i 2 koła skrętne na łożyskach kulkowych, z niepozostawiającym śladów bieżnikiem i bardzo małymi oporami toczenia, ciche i zabezpieczone przed owijaniem. Koła skrętne z hamulcem kółka i wieńca obrotnicy. Blokada wysuwu uniemożliwia jednoczesne otwarcie większej liczby szuflad.

Zamykanie centralne na zamek patentowy.

**Zastosowanie:**

Nadają się do stosowania w przestrzeni EPA z przewodzącym pokryciem podłogi. Uziemienie za pośrednictwem kół, nie ma konieczności stosowania oddzielnego przyłącza uziemienia. Wszystkie elementy z tworzywa wykonano w wersji przewodzącej w celu zapobieżenia naładowaniu powierzchni.

**Norma:**

DIN EN 61340-5-1.

**Powłoka lakiernicza:**

Jasnoszary, zbliżony do RAL 7035, **lakier proszkowy ESD**.

właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD

Blokada wysuwu jednej szuflady: obsługa jednoręczna

Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 20×16

wysokość: 1000 mm

szerokość: 800 mm

głębokość: 500 mm

wysokość frontu szuflady: 200

wysokość frontu szuflady: 200

wysokość frontu szuflady: 125

## Opis techniczny

głębokość	500 mm
szerokość użytkowa szuflad w G	20
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	20×16
głębokość użytkowa szuflad	400 mm
wysokość	1000 mm
masa	71 kg
szerokość użytkowa szuflad	500 mm
głębokość użytkowa szuflad w G	16
szerokość	800 mm
Liczba szuflad	6
wysokość frontu szuflady	200
wysokość frontu szuflady	200
wysokość frontu szuflady	125
wysokość frontu szuflady	75
wysokość frontu szuflady	75
wysokość frontu szuflady	75
Blokada wysuwu jednej szuflady	obsługa jednoręczna
Nośność szuflad/szufladopółek	40 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Prowadnica wysuwana szuflad	Blokada wysuwu
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann	9×9 mm
Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G	20×16G

Zamek patentowy	Modułowa wkładka
właściwości elektrostatyczne	EGB/ESD
Rodzaj produktu	Wózek warsztatowy,