

Garant GRIDLINE

Wózek warsztatowy ESD, 20×16G, liczba szuflad: 8**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	971750 8
GTIN	4062406783853
Klasa artykułu	9GC

Opis**Wykonanie:**

Wózek warsztatowy **przewodzący ESD**, zgodny z DIN EN 61340-5-1. Półka z lakierowanej proszkowo, przewodzącej blachy stalowej oraz dodatkowa, przewodząca półka na drobne części z uchwytem na puszkach wykonanym z wyjątkowo trwałego i odpornego na zarysowania poliamidu. **Koła przewodzące ładunki elektryczne**, po 2 koła stałe i 2 koła skrętne na łożyskach kulkowych, z niepozostawiającym śladów bieżnikiem i bardzo małymi oporami toczenia, ciche i zabezpieczone przed owijaniem. Koła skrętne z hamulcem kółka i wieńca obrotnicy. Blokada wysuwu uniemożliwia jednoczesne otwarcie większej liczby szuflad.

Zamykanie centralne na zamek patentowy.

Zastosowanie:

Nadają się do stosowania w przestrzeni EPA z przewodzącym pokryciem podłogi. Uziemienie za pośrednictwem kół, nie ma konieczności stosowania oddzielnego przyłącza uziemienia. Wszystkie elementy z tworzywa wykonano w wersji przewodzącej w celu zapobieżenia naładowaniu powierzchni.

Norma:

DIN EN 61340-5-1.

Powłoka lakiernicza:

Jasnoszary, zbliżony do RAL 7035, **lakier proszkowy ESD**.

właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD

Blokada wysuwu jednej szuflady: obsługa jednoręczna

Powierzchnia użytkowa szuflad w G: 20×16

wysokość: 1000 mm

szerokość: 800 mm

głębokość: 500 mm

wysokość frontu szuflady: 125

wysokość frontu szuflady: 75

wysokość frontu szuflady: 75

Opis techniczny

szerokość użytkowa szuflad	500 mm
szerokość użytkowa szuflad w G	20
szerokość	800 mm
głębokość	500 mm
wysokość frontu szuflady	125
wysokość frontu szuflady	75
wysokość frontu szuflady	75
wysokość frontu szuflady	125
wysokość frontu szuflady	125
wysokość frontu szuflady	75
wysokość frontu szuflady	75
wysokość frontu szuflady	75
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	20×16
masa	78 kg
głębokość użytkowa szuflad w G	16
wysokość	1000 mm
głębokość użytkowa szuflad	400 mm
Blokada wysuwu jednej szuflady	obsługa jednoręczna
Nośność szuflad/szufladopótek	40 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Prowadnica wysuwana szuflad	Blokada wysuwu
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann	9×9 mm

Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G	20×16G
Zamek patentowy	Modułowa wkładka
właściwości elektrostatyczne	EGB/ESD
Rodzaj produktu	Wózek warsztatowy,