

**Płytki skrawająca KOMET Unisix®, BK6440, oznaczenie, typ W28: 17-010****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	216811 17-010
GTIN	2050002046672
Klasa artykułu	24T

Opis**Pasuje do:**

Frezów do pogłębiania z płytkami skrawającymi nr 216660.

wskazówka:

Do pogłębiaczy z płytkami skrawającymi M5, M6 do serii z marca 2010.

Opis techniczny

typ	W28
Nazwa	17-010
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WOEX 040204
promień naroża	0,4 mm
Gatunek	BK6440
Rodzaj produktu	płytki skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się warunkowo	300 m/min	N
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się warunkowo	300 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się warunkowo	200 m/min	N
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	200 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	200 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	200 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się	140 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się	120 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	120 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	nadaje się warunkowo	30 m/min	S
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się warunkowo	160 m/min	K
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się warunkowo		