



Elektryczne wkrętarki, typ: S8200



Dane zamówienia

Numer katalogowy	070236 S8200
GTIN	7322590055486
Klasa artykułu	03R

Opis

Wykonanie:

Oferta wkrętarek elektrycznych PRO-z serii S8 obejmuje szereg różnych modeli charakteryzujących się wysokimi prędkościami obrotowymi i precyzją. Wkrętarki S8 o ergonomicznym kształcie posiadają rozwiązanie Plug-and-Play umożliwiające wykonywanie prac montażowych wymagających niskich momentów obrotowych. Seria S8 powstała z myślą o poprawie jakości i efektywności.

- **Ze sprzęgłem wyłączającym.**
- **Regulowany moment obrotowy**
- **Łatwa obsługa**

Pasuje do :

Szeregowe połączenia śrubowe z szybkowymi uchwytem do grotów E 6,3

wskazówka:

Pasujący adapter zasilający można znaleźć tutaj: Nr 070235 rozm. ADAPTER

Zakres momentów obrotowych: 40 - 200 cNm

Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 700 - 1000

wymiary uchwytu narzędziowego: 1/4 cal

profil czopu lub gniazda wejściowego uchwytu narzędziowego: 6-kątne

kształt uchwytu narzędziowego: E

konstrukcja: pręt

Opis techniczny

konstrukcja	pręt
wymiary uchwytu narzędziowego	1/4 cal
Zakres momentów obrotowych	40 - 200 cNm

oznaczenie producenta	S8200
masa	0,46 kg
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	700 - 1000
poziom natężenia dźwięku przy pracy	67 dB(A)
profil czopu lub gniazda wejściowego uchwyty narzędziowego	6-kątne
kształt uchwyty narzędziowego	E
Rodzaj produktu	Wkrętarki proste