

**Głowice frezarskie 90° MFWN, z otworem, Ø D / liczba ostrzy Z: 200/10 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	225615 200/10
GTIN	4960664647651
Klasa artykułu	250

Opis**Wykonanie:**

Frezy z 2-stronnymi płytkami skrawającymi.

Połączenie kąta przyłożenia, wykonania przestrzeni na wióry oraz geometrii i kąta ostrza płytek skrawających zapewniają bardzo dobrą wydajność skrawania, odprowadzanie wiórów, trwałość i niskie siły skrawania, a tym samym wysoką ekonomiczność. bez chłodzenia wewnętrznego.

Kąt ustawienia κ : 90 stopni

Zastosowanie frezu: frezowanie kątowe

Zastosowanie frezu: Wcinanie

chłodzenie wewnętrzne: tak

maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$: 8 mm

długość całkowita $L_{\text{ges.}}$: 63 mm

Ø otworu uchwyty: 60 mm

pasująca wymienna płytka skrawająca: WNMU 0806..

śruba mocująca płytki obracane: 229700 (T15; 4,2 Nm)

płytki podporowa: 229751

Opis techniczny

Ø ostrzy D_c	200 mm
----------------	--------

Ø otworu uchwyty	60 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$.	8 mm
pasująca wymienna płytko skrawająca	WNMU 0806..
płytko podporowa	229751
długość całkowita L_{ges}	63 mm
śruba mocująca płytki obracane	229700 (T15; 4,2 Nm)
Liczba ostrzy Z	10
Seria	Głowice jeżowe
wykonanie chwytu	z otworem
Kąt ustawienia κ	90 stopni
Zastosowanie frezu	frezowanie kątowe
Zastosowanie frezu	Wcinanie
chłodzenie wewnętrzne	tak

Aksesoria

płytki podporowe	229751
Śruby mocujące	229700